

LUMINA

6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335774

Objednávací číslo 00079239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statický Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	56 mm
Celková šířka	55 mm
Celková hmotnost	0,091 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Běhoun	Grafitově černá (RAL9011)
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	7 mm
Šířka těla	7 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlévání-hliník
Tvar Vídlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Offset	20 mm
Radius otočení	51 mm
Otočné rušení	102 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	10 mm

LUMINA

6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335774
Objednáací číslo 00079239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

