TERMÉKINFORMÁCIÓK

PURETECH

DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágy	Kúpos golyóscsapágy
Kerék színe	Kék passzivált
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	36 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	0,61 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Rendelési szám 00000162

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH