

LUMINA

A523Y0I050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341249

Номер замовлення 00075213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стойкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	✓
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	61 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,1 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Графітовий чорний (RAL9011)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	8 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	8 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліпропілен
Вила Форма	Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Графітовий чорний (RAL9011)
Офсет (Зсув)	20 mm
Радіус повороту	52 mm
Поворотне з'єднання	104 mm
Діаметр ковпачка	38 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm
Довжина Стрижень	20 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LUMINA

A523Y0I050B10-11X20/10D38 9011/9011

EAN 4031582341249

Номер замовлення 00075213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

