

AGILA

2478DIK075P60-67X60

EAN 4031582030082
Bestelnummer 00004890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Bokwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	55 kg
Statisch Draagvermogen	110 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	100 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,312 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Konuskogellager
Kleur Wiel	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	43 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	67 mm
Breedte plaat	60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	40 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	48 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	40 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	48 mm
Diameter bevestigingsgat	6,3 mm

AGILA

2478DIK075P60-67X60

EAN 4031582030082
Bestelnummer 00004890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

