



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ● |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome do produto                   | Zeta                                    |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão direcional |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte    |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 800 kg                                  |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 640 kg                                  |
| Elétrico condutivo                | Não                                     |
| Aço inoxidável                    | Não                                     |
| Capacidade de carga estática      | 1600 kg                                 |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C                                  |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                   |
| Altura total                      | 290 mm                                  |
| Peso geral                        | 3,77 kg                                 |

#### SUPORTE

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, muito pesada                         |
| Em Forma de Garfo       | Amplo, Reforçado                                   |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Cor                     | Passivada a azul                                   |
| Offset                  | 55 mm                                              |
| Interferência giratória | 230 mm                                             |

#### RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, pesada                |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda       |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo                       | Aparafusado com porca            |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 250 mm                           |
| Largura do Piso            | 50 mm                            |
| Dureza do Piso (D)         | 75 Shore D                       |

#### ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 105 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 105 mm                      |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 80 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ZETA

4681TOP250P63

EAN 4031582443097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

