

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ○ ○ ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Puretech air

Тип корпус Колело

Товароносимост при 3 км/ч 150 kg

Статичен Товароносимост 300 kg

Общо тегло 1,35 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Пневматична гума, профил на блок
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	260 mm
Ширина на Резба	85 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	74 mm
Твърдост на Резба (A)	55 Бръснач А

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

