

# DELTA

3648IFP160P63

EAN 4031582364743

Número de comanda 00837532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Delta
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	350 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	280 kg
Tracidad de carga estàtica	700 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	85 °C
Alçada total	210 mm
Àmplia general	115 mm
Pes total	2,185 kg

## RODA

Material corporal	Alumini
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Negre
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	68 Shore A

## SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Color	Passivat blau
Dome Dictel	115 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	115 mm
Longitud del forat de placa (Mínimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Mínimum)	105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

# DELTA

3648IFP160P63

EAN 4031582364743

Número de comanda 00837532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

