
INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●●○ |
| El soroll del moviment | ●●●●○ |
| Atràcia | ●●●○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | E-Drive flex |
| Tipus | Unidad de accionamiento |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Temperatura (mínim) | 5 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C |
| Àmplia general | 190 mm |
| Pes total | 6,52 kg |
| Longitud | 315 mm (alliberament d'emergència) |
| Diàmetre de roda | 125 mm, límit de desgast 115 mm |
| Roda Banda de rodadura | 1999: Bucarest de Goma massissa, no marcat, Shore A 63 |
| Ample de roda | 35 mm |
| Width | 190 mm |
| Màxima força d'empenta | 25 |
| Màxima força d'elevació / força de pressió de contacte | 400 |
| Alçada en posició de casa | 140 mm |
| altura d'instal·lació | 170 mm |
| Emergències alliberades | Mecànica |
| Tipus de protecció | IPX4 (aigua de xoc des de tots els costats, tots els endolls endollats) |
| Temperatura ambiental permissible | temperatura d'operació de 5 °C a 40 °C, humitat de l'aire 90%, no condensació |
| Pes | 6 kg |
| Màxima velocitat | 4 km/h |
| Distància a terra | 30 mm |
| Desnivell de la Terra (Minimum) | -15 mm |
| Desnivell de la Terra (màxim) | 15 mm |
| Temperatura d'emmagatzematge permissible (Minimum) | -10 °C |
| Temperatura d'emmagatzematge permissible (màxim) | 45 °C |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# E-DRIVE FLEX

## EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Número de comanda 00061635

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Electricitat |
| Forquilla Forma | Conducció |
| Color | Passivat blau |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat |
| El Bearing | Roda amb pestanya |
| Roda de color | Verd de plata (RAL7001) |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 40 mm |
| Corporació ample | 40 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 63 Shore A |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 100 mm |
| Placa ampla | 95 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 60 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 100 mm |
| Placa de diàmetre | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Número de comanda 00061635

**Plànols del producte**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH