

KAPPA

9688TOP160P63 CL67

EAN 4031582316681

Numéro de commande 00803601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●●

Bruit de mouvement ●●○○○

Usure ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit | Kappa |
| Type | Roulette fixe |
| Norme | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h | 1020 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 850 kg |
| Capacité de charge statique | 1700 kg |
| Plage de température (minimale) | -30 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 205 mm |
| Largeur totale | 98 mm |
| Poids | 3,356 kg |

ROUE

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue | Polyamide, forte charge |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Axe | axe de roue boulonné |
| Couleur de la roue | Blanc naturel |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 160 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------|--------------------|
| Matériau | Acier mécano-soudé |
| Forme de la chape | Galbée, renforcée |
| Couleur | Zingué bleu |
| | ✓ |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 135 mm |
| Largeur de la platine | 110 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

KAPPA

9688TOP160P63 CL67

EAN 4031582316681

Numéro de commande 00803601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

