

# PURETECH

PVR125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Numéro de commande 00030957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène                   |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, noir |
| Roulement             | Roulements rouleaux             |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                  |
| Diamètre              | 125 mm                          |
| Largeur du bandage    | 37 mm                           |
| Diamètre de l'alésage | 12 mm                           |
| Longueur de moyeu     | 48 mm                           |
| Dureté du bandage (A) | 85 Shore A                      |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ○ ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Puretech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 100 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Poids                           | 0,471 kg                          |

# PURETECH

PVR125X37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Numéro de commande 00030957



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

