

# ELASTECH

IEP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712  
Bestelnummer 00828339

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Materiaal wielkern            | Aluminium                              |
|                               | zacht                                  |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lagering                      | Precisie kogellagers                   |
| Wielkleur                     | Jet black (vergelijkbaar RAL9005)      |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer          |
| Diameter                      | 160 mm                                 |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                                  |
| Diameter Asgat                | 25 mm                                  |
| Naaflengte                    | 60 mm                                  |
| Breedte wielkern              | 50 mm                                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 68 Shore A                             |

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ● |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Elastech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 350 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 280 kg                        |
| Statisch draagvermogen       | 700 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                         |
| Totaal gewicht               | 1,176 kg                      |

# ELASTECH

IEP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712  
Bestelnummer 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

