

# AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type                            | Roulette fixe                      |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                              |
| Conducteur électrique           | Oui                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 160 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 135 mm                             |
| Largeur totale                  | 60 mm                              |
| Poids global                    | 0.48 kg                            |

## CHAPE

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape          | Galbé                 |
| Couleur de la chape  | Zingué bleu           |
| Diamètre du dôme     | 60 mm                 |

## ROUE

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène, conducteur électrique              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique |
| Roulement             | Moyeu lisse                                       |
| Couleur Roue          | Gris argenté (similaire à RAL7001)                |
| Pare-fils             | Sans protège-filet                                |
| Diamètre              | 100 mm                                            |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                                             |
| Largeur du corps      | 32 mm                                             |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                                        |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 77 mm                |
| Largeur de plaque                     | 67 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 46.5 mm              |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 51.5 mm              |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 56 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 61.5 mm              |
| Diamètre du trou de la plaque         | 8.5 mm               |

# AGILA

2478YGO100P50

EAN 4031582342109

Numéro de commande 00034885

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

