

ELASTECH

SFP 160X50-Ø20 HL60 PLUS

EAN 4031582322200

Numéro de commande 00830558



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier, forte charge
	souple
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Gris / non marquant
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	540 kg
Capacité de charge à 6 km/h	450 kg
Capacité de charge statique	900 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	1,124 kg

ELASTECH

SFP 160X50-Ø20 HL60 PLUS

EAN 4031582322200

Numéro de commande 00830558



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

