

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numer zamówienia 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Compacta
Typ	Kółko stałe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	15 kg
Nośność statyczne	30 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	13,5 mm
Szerokość całkowita	19 mm
Waga całkowita	0,008 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	14 mm
Szerokość Bieżnia	14 mm
Szerokość korpusu	14 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Arkusze stalowy, lekki
Kształt Widelec	Proste
Kolor	pasywowany na niebiesko
Średnica kopuły	19 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Okrągła płyta
Długość otworu w płytce (maksymalna)	20 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	20 mm
Średnica otworu płytki	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numer zamówienia 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

