

NOVATECH

ETP085x90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h	800 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1600 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C

ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	85 mm
Benză de rulare	90 mm
Diametrul găurii Axă	17 mm
Lungime butuc	90 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Tip rulment	6303

