

DURATECH

MOP 250X80-Ø50 HL90

EAN 4031582320084

Номер на поръчката 00830850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, супер тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	80 mm
Диаметър на отворите Ос	50 mm
Дължина на центъра	90 mm
Ширина на тялото	80 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6310

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●○○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	6600 kg
Товароносимост при 6 км/ч	5500 kg
Статичен Товароносимост	11000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	6,202 kg

DURATECH

МОР 250X80-Ø50 HL90

EAN 4031582320084

Номер на поръчката 00830850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

