INFORMACE O PRODUKTU

ALPHA

3478PVO080P62

EAN 4031582306699



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	70 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	108 mm
Stavební výška	85 mm
Celková hmotnost	0,47 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	103 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478PVO080P62


EAN 4031582306699

Objednací číslo 00029399

Výkresy produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH