

LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329

Número de pedido 00073407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto | Lumina |
| Tipo | Rueda giratoria Rueda |
| Estándar | EN12528 - Ruedas para muebles |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 40 kg |
| Capacidad de carga estática | 80 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 56 mm |
| Ancho total | 54 mm |
| Peso total | 0,063 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|--|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma termoplástica |
| Cojinete | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Eje | Remachado |
| Color Banda de rodadura | Gris tráfico A (RAL7042) |
| Color Aro | Negro grafito (RAL9011) |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 50 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 10 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 0 mm |
| Longitud del cubo | 0 mm |
| Anchura del cuerpo | 10 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Polipropileno |
| Forma de Horquilla Forma | Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula |
| Rodamiento giratorio | Vástago giratorio Espiga |
| Color | Negro grafito (RAL9011) |
| Desplazamiento | 20 mm |
| Radio de giro | 52 mm |
| Interferencia de giro | 104 mm |
| Diámetro del domo | 0 mm |

AJUSTE

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de ajuste | Agujero ciego para conexión B10 |
| Diámetro del agujero del Perno | 8 mm |

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329
Número de pedido 00073407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

