

# AGILA

2477PJO100P30-13

EAN 4031582335064

Номер на поръчката 00005170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	135 mm
Обща ширина	60 mm
Общо тегло	0,708 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

## ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	43,5 mm
Радиус на завъртане	131 mm
Интерференция при завъртане	262 mm
Диаметър на купол	60 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	13 mm
Намек	Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина.

# AGILA

2477PJO100P30-13

EAN 4031582335064  
Номер на поръчката 00005170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

