

## NOVATECH

ETP 075x40-Ø20 HL40

EAN 4031582318487



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Novatech                     |
| Typ                         | Kolo                         |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 350 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 280 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 700 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková hmotnost            | 0,65 kg                      |

## KOLO

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Materiál středu         | Ocel, železo             |
| Materiál běhounu        | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko                 | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola              | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka         | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr                  | 75 mm                    |
| Šířka Běhoun            | 40 mm                    |
| Průměr otvoru pro Šroub | 20 mm                    |
| Délka náboje            | 40 mm                    |
| Šířka středu kola       | 40 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D)      | 42 Shore D               |
| Typ ložiska             | 6204ZV                   |

