

## LUMINA

AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Назва продукту                     | Lumina                          |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора        |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 40 kg                           |
| Електропровідність                 | Ні                              |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                              |
| Статичний Вантажопідйомність       | 80 kg                           |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                           |
| Загальна висота                    | 56 mm                           |
| Загальна ширина                    | 55 mm                           |
| Загальна вага                      | 0,11 kg                         |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліпропілен                |
| Вила Форма          | Кронштейн Колесо, закритий  |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання         |
| Колір               | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Офсет (Зсув)        | 20 mm                       |
| Радіус повороту     | 52 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 104 mm                      |
| Діаметр ковпачка    | 0 mm                        |

## КОЛЕСО

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                           |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо         |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь                    | Згинання                               |
| Колір Протектор         | Графітовий чорний (RAL9011)            |
| Колір Колесо            | Графітовий чорний (RAL9011)            |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 50 mm                                  |
| Протектор               | 7 mm                                   |
| Діаметр отвору Вісь     | 0 mm                                   |
| Довжина хаба            | 0 mm                                   |
| Ширина тіла             | 7 mm                                   |
| Твердість Протектор (D) | 65 Прибережна D                        |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Тип налаштування | Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем |
| Діаметр Стрижень | 11 mm                                       |
| Довжина Стрижень | 20 mm                                       |

# LUMINA

AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582317503

Номер замовлення 00071356

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

