

ALPHA

3478UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582306873

Номер замовлення 00039503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриація ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 350 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 700 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 240 mm |
| Загальна ширина | 115 mm |
| Загальна вага | 1,949 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Природний білий |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 46 mm |
| Ширина тіла | 46 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|------------|-----------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, важкий |
| Виля Форма | Широка |
| Колір | Пасивований блакитним |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 140 mm |
| Ширина тарілки | 115 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |

ALPHA

3478UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582306873

Номер замовлення 00039503



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

