

# PURETECH

DIK 125x32-Ø8,1

EAN 4031582070163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | Puretech         |
| 하우징 유형         | 휠                |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg           |
| 전기 전도성         | 아니요              |
| 스테인리스          | 아니요              |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 85 °C            |
| 전체 체중          | 0.61 kg          |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 강판         |
| 트레드 재질     | 단단한 고무 비표시 |
| 베어링        | 콘 볼 베어링    |
| 휠 색상       | 파란색 부동태화   |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함   |
| 직경         | 125 mm     |
| 트레드 폭      | 32 mm      |
| 차축 홀 직경    | 8 mm       |
| 허브 길이      | 36 mm      |
| 차체 너비      | 32 mm      |
| 트레드의 경도(A) | 80 Shore A |

