

## LINEA

5940UAC125P50 RAL9002

EAN 4031582352979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Linea                              |
| Behuizingstype               | Wielen                             |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 130 kg                             |
| Statisch draagvermogen       | 260 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                              |
| Totale hoogte                | 148 mm                             |
| Totale breedte               | 82 mm                              |

## WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                      |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten         |
| Lagering                      | Precisie kogellagers Roestvrij |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer            |
| Diameter                      | 125 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                          |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A                     |

## BEHUIZING

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Polyamide               |
| Vork Vorm       | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager      | Precisie kogellagers    |
| Offset          | 40 mm                   |
| Zwenk radius    | 109 mm                  |
| Draaicirkel     | 218 mm                  |
| Diameter koepel | 52 mm                   |
| Roestvrij       | ✓                       |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 77 mm              |
| Breedte plaat               | 67 mm              |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 56 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 61,5 mm            |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 46,5 mm            |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 51,5 mm            |
| Diameter plaatgat           | 8,5 mm             |

Deutscher  
Ontwerper  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

# LINEA

5940UAC125P50 RAL9002

EAN 4031582352979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

