

# ALPHA STAINLESS

8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ○ ○ ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha stainless                   |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 80 kg                             |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Da                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 160 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -30 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 250 °C                            |
| Înălțime totală                   | 128 mm                            |
| Lățime totală                     | 75 mm                             |
| Greutate totală                   | 1,03 kg                           |

## FURCA

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Materialul de construcție | Oțel Inoxidabil, greu |
| Formă Furcă               | Larg                  |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi   |
| Culoare                   | Oțel Inoxidabil       |
| Offset                    | 41 mm                 |
| Raza de pivotare          | 91 mm                 |
| Interferență pivotantă    | 182 mm                |
| Diametru cupolă           | 75 mm                 |

## ROATĂ

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tread hardness                          | moale                                   |
| Material pentru corp                    | Aluminiu                                |
| Material al benzii de rulare            | Umezire, Rezistent la căldură           |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță                    |
| Roată                                   | Metalic                                 |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet             |
| Diametru                                | 100 mm                                  |
| Benză de rulare                         | 35 mm                                   |
| Lățimea corpului                        | 35 mm                                   |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 75 Pe malul A                           |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 105 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 85 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 77 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 60 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 77 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 9 mm                  |

# ALPHA STAINLESS

8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

EAN 4031582346695

Numărul de comandă 00035293

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

