

STYLEA

5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Stylea
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12528 - tockovi za namestaj
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	68 mm
Ukupna širina	46 mm
Ukupna težina	0,098 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
stićnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	65 mm
Širina omotac	13,9 mm

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	stablo , okretanje
okretni radijus	67 mm
Otpor okretanju	134 mm
Prečnik kupole	23 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	10 mm

STYLEA

5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

