

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

| | |
|------------------------------------|---|
| Tread hardness | blando |
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 34 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 8.3 mm |
| Longitud del cubo | 45 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 63 Shore A |

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ● ● |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto | Elastech |
| Tipo | Aro |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 160 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 320 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso total | 0.29 kg |

ELASTECH

UFP100x34-Ø8

EAN 4031582338690

Número de pedido 00031810
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

