PRODUKTINFORMATION

LINEA SAFETY

592DUAI075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378214



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●○○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea safety
Type	Automatisk bremsesystem
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	80 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	160 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	75,5 mm
Samlet bredde	55 mm
Samlet vægt	0,16 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Grå hvid (RAL9002)
Udladning	23 mm
Udfaldsradius	66 mm
Udfaldsdiameter	132 mm
Tip	Kraft til at frigøre 23 N og fjederslaglængde 8 mm.

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	15 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA SAFETY


592DUAI075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378214

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH