제품 정보

DURATECH

RK.TOP080x70-Ø47x14

EAN 4031582443103



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	정의되지 않음
트레드 재질	폴리프로필렌, 소프트
직경	80 mm
트레드 폭	70 mm
볼 베어링 직경	47 mm
볼 베어링 폭	14 mm

성능

롤 성능	●●●●●
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●●●
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Duratech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	650 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1300 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.25 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

RK.TOP080x70-Ø47x14

EAN 4031582443103

제품 도면



