

AGILA

2477DIK125P30-11

EAN 4031582050325

Pasūtījuma numurs 00006084



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgums ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Krāvnese pie 3 km/h | 100 kg |
| Statiskā krāvnese | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 160 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svars | 1,213 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
| Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis | Coni di sfere |
| Ritenis krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm |
| Grozāms savienojums | 262 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm |
| Ieteikums | Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. |

AGILA

2477DIK125P30-11

EAN 4031582050325

Pasūtījuma numurs 00006084



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

