

ALPHA

8476UFC160P67

Numéro de commande 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	99 mm
Poids	1.86 kg

CHAPE

Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	143.5 mm
Diamètre d'encombrement	287 mm
Diamètre du dôme	96 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	46 mm
Largeur du corps de roue	46 mm

RACCORD

Longueur de la platine	175 mm
Largeur de la platine	112 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	77.5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	13 mm

Product Drawings

