

MAXTECH

PA0075X25-Ø8

EAN 4031582454291



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	60 kg
Portata statica	120 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,075 kg

RUOTA

Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Asse diametro del foro	8,1 mm
Lunghezza mozzo	26,5 mm
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D