

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN

EAN 4031582413168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	500 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	500 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	102 mm
Общая ширина	86 mm
Общий вес	1,37 kg

КРОНШТЕЙН

Цвет	белый
Офсет (Смещение)	46 mm
Радиус поворота	77,5 mm
Поворотное соединение	155 mm
Диаметр купола	86 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный
Цвет Колесо	черный
Диаметр	63 mm
Ширина Протектор	30 mm
Ширина тела	30 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	90 mm
Ширина пластины	90 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	70 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	70 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN

EAN 4031582413168

Номер заказа 00062078
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

