

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672

Objednávací číslo 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	25 kg
Statický Nosnost	50 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	50,5 mm
Celková šířka	32 mm
Celková hmotnost	0,071 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	38 mm
Šířka Běhoun	16 mm
Šířka těla	16 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva	Pasivováno modrou
Offset	13 mm
Radius otočení	32 mm
Otočné rušení	64 mm
Průměr otočné kamery	32 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	46 mm
Šířka desky	38 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	28 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	36 mm
Průměr otvoru dlahy	5,3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672
Objednací číslo 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

