

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672
Objednáací číslo 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	25 kg
Statická Nosnost	50 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	50,5 mm
Stavební výška	32 mm
Celková hmotnost	0,071 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	38 mm
Šířka Běhoun	16 mm
Šířka středu kola	16 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	13 mm
Poloměr otáčení	32 mm
Průměr otáčení	64 mm
Poloměr otáčení	32 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	46 mm
Šířka plotny	38 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	28 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	36 mm
Průměr otvoru plotny	5,3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672
Objednací číslo 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

