

## ZETA REVERSE

468SIFP200P63

EAN 4031582398113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ●   |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Termék neve                       | Zeta reverse                     |
| Ház típusa                        | Önbeálló görgő rugós irányfékkel |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök       |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 450 kg                           |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 360 kg                           |
| Elektromosan vezető               | Nem                              |
| Rozsdamentes                      | Nem                              |
| Statikus teherbírás               | 900 kg                           |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                           |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C                            |
| Összsúly                          | 3,98 kg                          |
| Teljes szélesség                  | 96 mm                            |

## VÁZ

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, nagyon nehéz                       |
| Villa alakja    | Széles, Megerősített                          |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes |
| Szín            | Kék passzívált                                |
| Ellensúlyoz     | 55 mm                                         |
| Körbeforgás     | 310 mm                                        |
| Kupola átmérője | 96 mm                                         |

## KERÉK

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Tread hardness               | puha                                         |
| Felépítmény anyaga           | Alumínium                                    |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág                       |
| Tengely                      | Csavar anyával                               |
| Kerék színe                  | Szürke / nem jelölt                          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül                   |
| Átmérő                       | 200 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                                        |
| Test szélessége              | 50 mm                                        |
| A futófelület keménysége (A) | 67 Shore A                                   |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 105 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# ZETA REVERSE

468SIFP200P63

EAN 4031582398113

Rendelési szám 00860831

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

