

## STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Stylea                           |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Krāvesība pie 3 km/h                 | 50 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvesība                   | 100 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 33 mm                            |
| Kopējais platums                     | 52 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,05 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis            |
| Krāsa               | Grafīta melna (RAL9011)    |
| Ofsets              | 12 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 37 mm                      |
| Grozāms savienojums | 74 mm                      |
| Kupola diametrs     | 15,2 mm                    |

## RITENIS

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls    | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu      |
| Gūltnis              | Cuscinetto piano con distanziale |
| Ass                  | Kniedēts                         |
| Izplešanās armatūra  | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs             | 35 mm                            |
| Protektora platums   | 12 mm                            |
| Korpusa platums      | 12 mm                            |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm                        |

# STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Pasūtījuma numurs 00078712  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

