

AGILA STAINLESS

7470PJO100P30-11

EAN 4031582350111

Pasūtījuma numurs 00036321



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ● |
| Nodilums | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● |

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila stainless |
| KorpUSA tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| KrAVnesība pie 3 km/h | 80 kg |
| Nerūsējošais | ✓ |
| Statiskā krAVnesība | 160 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 135 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svars | 0,502 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|--------------------------|
| KorpUSA materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Ritenis krāsa | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| KorpUSA platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds, vidējs |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Nerūsējošais tērauds |
| Ofsets | 38 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 88 mm |
| Grozāms savienojums | 176 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|--|
| Uzstādīšanas veids | Avēre zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm |
| Ieteikums | Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. |

AGILA STAINLESS

7470PJO100P30-11

EAN 4031582350111

Pasūtījuma numurs 00036321



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

