

DURATECH

RK.TOP080X70-Ø47X14

EAN 4031582443103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	650 kg
Tracidad de carga estàtica	1300 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,25 kg

RODA

Material corporal	Indefinició
Material de la banda de rodadura	Polipropilè, suau
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	70 mm
Rodament de boles diàmetre	47 mm
Rodament de boles amplada	14 mm

DURATECH

RK.TOP080X70-Ø47X14

EAN 4031582443103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

