

DURATECH

RK.TOP080X70-Ø47X14

EAN 4031582443103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Duratech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 650 kg

Tracidad de carga estàtica 1300 kg

Temperatura (mínim) -40 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 0,25 kg

RODA

Material corporal Indefinició

Material de la banda de rodadura Polipropilè, suau

Diametralització 80 mm

Banda de rodadura ample 70 mm

Rodament de boles diàmetre 47 mm

Rodament de boles amplada 14 mm

DURATECH

RK.TOP080X70-Ø47X14

EAN 4031582443103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

