

# FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○   |

## 核心属性

|           |           |
|-----------|-----------|
| 产品名称      | Forma     |
| 外壳类型      | 带方向锁的旋转脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 135 kg    |
| 温度范围 (最低) | -18 ° C   |
| 最高温度范围    | 120 ° C   |
| 总高        | 205 mm    |

## 轮子

|          |              |
|----------|--------------|
| 轮体材料     | 聚酰胺          |
|          | 柔软           |
| 胎面材料     | 弹性轮胎, 无痕, 硫化 |
| 轴承       | 精密滚珠轴承       |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置      |
| 直径       | 150 mm       |
| 胎面宽度     | 18 mm        |
| 胎面硬度 (A) | 60 岸 A       |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 材料   | 锌压铸/铝  |
| 支架形状 | 双轮子支架  |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 偏移量  | 57 mm  |
| 旋转半径 | 137 mm |

## 固定件

|       |        |
|-------|--------|
| 固定件类型 | 实心阀杆圆形 |
| 螺栓直径  | 28 mm  |
| 螺栓长度  | 40 mm  |

# FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

