TERMÉKINFORMÁCIÓK

DURATECH

TOP 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322675



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6004

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●●●
Mozgás zajkibocsátása	●●○○○
Kopás	●●●●●
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	720 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	600 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,53 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322675

Rendelési szám 00801132

Termékrajzok




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322675

Rendelési szám 0080001132



© Copyright 2026 TENTE International GmbH