



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Kappa |
| 外壳类型 | 固定脚轮 |
| 标准 | EN12533 - 重载脚轮 |
| 4 公里/小时的载重 | 1200 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 1000 kg |
| 静态载重 | 2000 kg |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |
| 总高 | 245 mm |
| 总宽度 | 98 mm |
| 总重量 | 6.09 kg |

轮子

| | |
|----------|---------------|
| 轮体材料 | 铸铁 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，铸造的 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 蜂蜜黄 (RAL1005) |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 200 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轮体宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A |
| 胎面硬度 (D) | 42 岸 D |

支架

| | |
|------|---------|
| 材料 | 铸铁或锻铁，重 |
| 支架形状 | 宽，加强的 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| | ✓ |
| 圆顶直径 | 96 mm |

固定件

| | |
|------------|--------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 135 mm |
| 上板宽 | 110 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm |
| 上板孔宽度 (最小) | 75 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 105 mm |
| 上板孔直径 | 11 mm |

KAPPA

9688FTP200P63 CL67

EAN 4031582316193
订单号 00801002



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

