**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# GALEA

## 5070YGP100P30-12

EAN 4031582353891



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●●○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Galea |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | Да |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 139 mm |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Форма Вилы | Закрыто |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 90 mm |
| Поворотное соединение | 180 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полипропилен, электропроводный |
| Материал протектора | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 30 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 12 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# GALEA

5070YGP100P30-12

EAN 4031582353891

Номер заказа 00074602

**Product Drawings**




