PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stylea
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	100 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	41 mm
Samlet bredde	52 mm
Samlet vægt	0,08 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Udfaldsradius	37 mm
Udfaldsdiameter	74 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	35 mm
Hjulbane bredde	11 mm

MONTERING

Monteringstype	Firkantet plade
Pladelængde	38 mm
Pladebredde	38 mm
Længde på pladehul (maksimum)	28 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	28 mm
Pladehullets diameter	4,4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH