

TIGE FILETÉE

S70-10X25 / 11 DRILLED STEM

EAN 4031582411911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Hauteur	6 mm
Poids	0,051 kg

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	25 mm