

# AGILA

2470DIK075P40

EAN 4031582010343



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                              |
| Type                            | Roulette pivotante                 |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 55 kg                              |
| Conducteur électrique           | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 110 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                              |
| Hauteur                         | 100 mm                             |
| Largeur totale                  | 43 mm                              |
| Poids global                    | 0.4 kg                             |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu            |
| Déport                  | 24 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 61.5 mm                |
| Diamètre d'encombrement | 123 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 43 mm                  |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Matériau du corps     | Tôle d'acier                            |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Roulement à billes conique              |
| Couleur Roue          | Zingué bleu                             |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                      |
| Diamètre              | 75 mm                                   |
| Largeur du Bandage    | 25 mm                                   |
| Largeur du corps      | 25 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A                              |

## RACCORD

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Type de raccord                       | Plaque carrée |
| Longueur de plaque                    | 60 mm         |
| Largeur de plaque                     | 60 mm         |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 38 mm         |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 48 mm         |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 38 mm         |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 48 mm         |
| Diamètre du trou de la plaque         | 6.3 mm        |

# AGILA

2470DIK075P40

EAN 4031582010343

Numéro de commande 00004830  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

