



La imatge pot diferir del producte original.

#### ACTUACIÓ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○   |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○   |
| Atràcia                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○   |

#### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Nom del producte           | ICS        |
| Tipus                      | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg     |
| Conducció elèctrica        | No         |
| Inoxidable                 | No         |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg     |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C     |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C      |
| Alçada total               | 141 mm     |
| Àmplia general             | 52 mm      |
| Pes total                  | 0,5 kg     |

#### SUPORT

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Material d'habitatge | Poliamida               |
| Forquilla Forma      | Escàs                   |
| Color                | Verd de plata (RAL7001) |
| Dome Dictel          | 52 mm                   |

#### RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                   |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic        |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001)       |
| Protectors de fil                   | Guàrdia integrada             |
| Diametralització                    | 100 mm                        |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                         |
| Corporació ample                    | 32 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                    |

#### FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 77 mm             |
| Placa ampla                           | 67 mm             |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 46,5 mm           |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 51,5 mm           |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 56 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 61,5 mm           |
| Placa de diàmetre                     | 8,5 mm            |

## Plànols del producte

