

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN

EAN 4031582413168



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	500 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	102 mm
Stavební výška	86 mm
Celková hmotnost	1,37 kg

UCHYCENÍ

Barva vidlice	Bílá
Vyosení	46 mm
Poloměr otáčení	86 mm
Průměr otáčení	155 mm

KOLO

Ložisko	Valivé ložisko, tlumené
Barva Kola	Černá
Průměr	63 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Šířka středu kola	30 mm

MONTÁŽ

Délka plotny	90 mm
Šířka plotny	90 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	70 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	70 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN

EAN 4031582413168

Objednáací číslo 00062078
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

