MAXTECH

UAO200x50-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582442328

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.91 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAO200x50-Ø20 HL58 BURDEOS

EAN 4031582442328

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

